


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 4
GTIN	4045197865564
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c: 8 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,18 mm

Technische beschrijving

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasebreedte bij 45°	0,18 mm
Snijkant-Ø D _c	4 mm
Snijlengte L _c	8 mm
Aantal tanden Z	3
Totale lengte L	54 mm
Schachtvorm	HB

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees