



VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 5
GTIN	4045197865588
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: Horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 9 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Snijkant-Ø D_c	5 mm
Totale lengte L	54 mm
Schachtvorm	HB
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,03 mm
Snijlengte L_c	9 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Aantal tanden Z	3
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	Horizontaal, schuin en verticaal
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees