


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 2,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 2,5
GTIN	4045197866592
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 4 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Tolerantie nominale Ø	e8
Schachtvorm	HB
Voeding $f_z$ voor kanten in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Snijkant-Ø $D_c$	2,5 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	50 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	4 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees