


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 5,75 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202298 5,75
GTIN	4045197866660
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 10 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,2 mm

Technische beschrijving

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	54 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,03 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D_c	5,75 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Snijlengte L _c	10 mm
Schachtvorm	HB
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees