

Garant
Machinetap voor draadinserts HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M5

Bestelgegevens

Bestelnummer	133550 EG-M5
GTIN	4045197862044
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

Draadtappen volgens **DIN 40435** (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).

Dankzij hoogwaardig substraat en TiCN-coating uitstekende standtijden. Geschikt voor een breed toepassingsbereik in verschillende materialen.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad **DIN 8140** voor **draad-schroefdraadinserts STI** (Screw Thread Insert).

Opmerking:

Altijd de **kerngat-voorboor- Ø** (zie tabel) **in acht nemen!**

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 40435

Tolerantieklasse: 6H mod.

Draadspoed: 0,8 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	0,8 mm
Kerngat-Ø	5,25 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 40435

Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Tolerantieklasse	6H mod.
Draaddiepte	15 mm
Draadafmeting	M5
Coating	TiCN
Draadsoort	EG-M
Flankhoek	60 graden
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap