

Garant
Machinetap voor draadinserts HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M12

Bestelgegevens

Bestelnummer	133550 EG-M12
GTIN	4045197862082
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

Draadtappen volgens **DIN 40435** (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).

Dankzij hoogwaardig substraat en TiCN-coating uitstekende standtijden. Geschikt voor een breed toepassingsbereik in verschillende materialen.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad **DIN 8140** voor **draad-schroefdraadinserts STI** (Screw Threat Insert).

Opmerking:

Altijd de **kerngat-voorboor- Ø** (zie tabel) **in acht nemen!**

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 40435

Tolerantieklasse: 6H mod.

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 40435
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	12,5 mm

Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	12 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Tolerantieklasse	6H mod.
Draaddiepte	36 mm
Draadafmeting	M12
Coating	TiCN
Draadsoort	EG-M
Flankhoek	60 graden
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap