

Garant**Machinetap voor draadinserts HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	138200 EG-M3
GTIN	4045197866905
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Draadtappen volgens **DIN 40435** (vergelijkbaar met DIN 371 / DIN 376).

Dankzij hoogwaardig substraat en TiCN-coating uitstekende standtijden. Geschikt voor een breed toepassingsbereik in verschillende materialen.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad **DIN 8140** voor **draad-schroefdraadinserts STI** (Screw Threat Insert).

Opmerking:

Altijd de **kerngat-voorboor-Ø** (zie tabel) **in acht nemen!**

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 40435

Tolerantieklasse: 6H mod.

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,15 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	3,15 mm
Draadspoed	0,5 mm
Totale lengte L	63 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	6H mod.

Schroefdraad-Ø	3 mm
Norm	DIN 40435
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	9 mm
Draadafmeting	M3
Coating	TiCN
Draadsoort	EG-M
Flankhoek	60 graden
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	45 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap