

**Garant****Stiftfrees, HM, Type: R1315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfrees (buiten)** met radius voor kantafronding.

**Speciale vorm afbraam** (R), buiten.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Opmerking:**

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische beschrijving**

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
---------------------------	--------

Vertanding afkorting	Z3
Vormbeschrijving	afbraam
Vorm	R1315
Totale lengte	55 mm
Kop-Ø	13 mm
Schacht-Ø	6 mm
Radius	10 mm
Koplengte	15 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees