

**Garant****Stiftrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: F1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540709 F1225
GTIN	4045197522535
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm F boogvormig, ronde top (RBF).**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Ronde top

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vertanding afkorting	Z9
Vorm	F1225
Vormbeschrijving	Ronde top
Totale lengte	65 mm

Kop-Ø	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		