

Garant**Stiftfrees, HM, Type: J1013****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Conusvorm voor **verzinken** en **afschuinen**.

Speciale vorm verzink (KSJ). Hoek 60°.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z3
Vormbeschrijving	verzinkboren
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vorm	J1013
Totale lengte	53 mm
Hoek	60 graden

Kop-Ø	10 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	13 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees