

Garant**Tapkruk met ratel lang, Volledig staal, Totale lengte: 300 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	149000 300
GTIN	4045197861696
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder verchromd. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Gereedschapsopname met exacte rondloop en nauwe toleranties. Spanbekken gefreesd en inductiegehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid. Gepatenteerde spanbekvorm, nauwkeurige en betrouwbare opname ook van bits met tap met 1/4 inch 6-kant-schacht (bijv. nr. 676307) mogelijk. Het spannen gebeurt op het complete 6-kant-vlak.

Toepassing:

Geschikt voor draadsnijden op diepliggende, moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Spanwijdte □: 4,6 - 8 mm

Voor handtap DIN 352: M4,5 – M12

Reservebekken nr. 148710 gr.: 110

Technische beschrijving

Totale lengte	300 mm
Voor handtap DIN 352	M4,5 – M12
Spanwijdte □	4,6 - 8 mm
Reservebekken nr. 148710 gr.	110
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk