

**Garant****Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extra stabiele schacht met  $\varnothing$  8 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

**Toepassing:**

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vertanding afkorting	Z7
Kop- $\varnothing$	10 mm
Totale lengte	60 mm
Vorm	Cilindrisch rond
Vertandingstype	kruisvertand
Schacht- $\varnothing$	8 mm

Koplengte	20 mm
Serie	#Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		