

**Stiffrees vertanding STEEL – grof, HM, Type: D0807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547100 D0807
GTIN	4007220936849
Artikelklasse	55F

Omschrijving**Uitvoering:**

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 8 mm

Koplengte: 7 mm

Totale lengte: 47 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	47 mm
Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Bol
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	STEEL
Vorm	D0807
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	7 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		