



Stiffrees vertanding STEEL – grof, HM, Type: G1020



Bestelgegevens

Bestelnummer	547100 G1020
GTIN	4007220937013
Artikelklasse	55F

Omschrijving

Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Spitsboog

Kop-Ø: 10 mm

Koplengte: 20 mm

Totale lengte: 60 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Kop-Ø	10 mm
Vormbeschrijving	Spitsboog
Vertanding afkorting	STEEL
Totale lengte	60 mm
Vorm	G1020
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		