



## Stiffrees vertanding STEEL – grof, HM, Type: C1225



### Bestelgegevens

Bestelnummer	547100 C1225
GTIN	4007220936696
Artikelklasse	55F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

### Technische beschrijving

Totale lengte	65 mm
Kop-Ø	12 mm
Vorm	C1225
Vertanding afkorting	STEEL
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		