

**Garant****Slijpstift grof, AW-AN, Type: SP2032****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551700 SP2032
GTIN	4045197239785
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT-slijpstiften** (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlakslijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Slijpstift in speciale kwaliteit **gemengd korund**, korrel 30 (grof) en keramisch gebonden. Schacht-Ø 6 mm, schachtlengte 40 mm.

**Toepassing:**

Voor de grove bewerking van **gietijzer** en **RVS**. Aanbevolen werksnelheid 40 – 50 m/s.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	grof
Kop-Ø	20 mm
Schachtlengte	40 mm

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	32 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AW-AN
Producttype	Slijpstift