

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 060202 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Snededcondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien