

**Garant**
**CCMT 09T308, Soort: HB7035-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien