


Garant
CNMG 120404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien