


Garant**CNMG 120408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	sterk onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien