

Garant**CNMG 120412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 250160 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873897 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CNMG 120412 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Spaanbreker | SM |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Soort | HB7035-1 |
| Snedecondities | sterk onderbroken |
| Voeding f | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 8 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 320 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120412 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |