

Garant
CNMG 190624, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190624 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Soort	HB7035-1
Hoekradius	2,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien