


Garant
DNMG 110408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien