

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	SM

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien