

Garant
DNMG 150612, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien