

Garant**KNUX 160405L, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,5 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien