

Garant**KNUX 160410R, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410R HB7035-1 Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	1 mm
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	SM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien