


**Garant****SCMT 09T308, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 09T308 HB7035-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7035-1

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SM

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien