


Garant
SNMG 120404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7035-1 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien