

Garant
SNMG 120404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7035-1 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien