

Garant
SNMG 120412, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120412 HB7035-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Hoekradius	1,2 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien