

Garant**SNMG 190624, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190624 HB7035-1 Hoekradius: 2,4 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SG
Hoekradius	2,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien