

**Garant****TCMT 110202, Soort: HB7035-1**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

TCMT 110202 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien