

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7035-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien