

**Garant****VBMT 110302, Soort: HB7035-1**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Artikelklasse	21G

### Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien