

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7035-1
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding f	0,08 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien