

**Garant****VNMG 160404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Snedecndities	sterk onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien