


**Garant****WNMG 060404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien