


Garant**WNMG 060408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snikanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien