

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	SS

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien