

Garant
WNMG 080408, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7035-1

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien