



## Precisie-buigapparaat compleet met toebehoren, Maximale werkstukhoogte: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	823600 100
GTIN	2050001933072
Artikelklasse	86K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gemakkelijk te bedienen, krachtig buigapparaat voor maatnauwkeurig buigen van diverse profielen tot 180°. Betrouwbaar en vast opspannen van de profielen. Herhalingsnauwkeurig buigen dankzij exacte buig- en spaninrichting. Geïntegreerde **hoek- en lengteaanslagen voor snel werken** bij exacte buigresultaten. Vlot werken ook bij massieve profielen is mogelijk dankzij een **draaitafel met naaldlager** (maat 60 en 100).

#### Toepassing:

Maatnauwkeurig en gebruikersvriendelijk koud en warm buigwerk (buighoek 0 – 180°), zowel met scherpe buigkant als met verschillende buigradiussen.

#### T.b.v.:

Werkbank

#### Levering:

1 buigplaat (r = 2 mm), 90° nr. 823603 gr. 2, 1 hoekaanslag, 1 lengteaanslag, 1 bedieningshefboom.

#### Opmerking:

Andere buigplaten onder nr. 823601 – 823604.

### Technische beschrijving

Maximale werkstukhoogte	100 mm
Maximaal buigvermogen rond materiaal (koud) Ø	18 mm
Diepte	240 mm

Maximaal buigvermogen vlak materiaal (koud)	100×7 / 18×18 mm
Gewicht	43,9 kg
Hoogte	205 mm
Maximaal buigvermogen vlak materiaal (warm)	100×10 / 22×22 mm
Breedte	465 mm
Producttype	Buigapparaat

## Accessoires

Extra klem	823604
Buiggereedschap Radius 15	823603 15
Buiggereedschap Radius 10	823603 10
Buiggereedschap Radius 5	823603 5
Buiggereedschap Radius 2	823603 2