



## Speciale lijmtang, Spanwijdte a: 600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860291 600
GTIN	4008158040134
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Glijdende bek met dubbele wegglijbeveiliging. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd. Met metaal versterkte kunststof behuizing. Spankrachten tot **8000 N**.

- **Extreem grote spanvlakken met afneembare beschermkappen**
- **Beschermende werkstuksteunen afneembaar**
- **Door omdraaien van de glijdende bek wordt de spantang een spreidtang**
- **2-Componentengreep met binnenzeskant (SW6), comfortabel toepassen van de spankracht**

#### Toepassing:

De klem spant rondom de rail, dus ook aan de achterkant en de zijkanten. Hierdoor is het mogelijk werkstukken te spannen op plekken die met normale lijmtangen niet toegankelijk zijn. Voor spreidfunctie **zonder gereedschap omzetbaar**.

#### Opmerking:

**Opvolger van nr. 860290.**

### Technische beschrijving

Gewicht	2,76 kg
Spreidwijdte e	255 - 730 mm
Doorsnede van de geleiderail	29×9 mm
Spanwijdte a	600 mm
Uitsteeklengte b	95 mm
Maximale spankracht	8000 N
Producttype	Lijmtang