



Hoge voedingsfrees MFH micro, cilinderschacht, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 10/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	16 mm
Inwendige koeling	ja
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	0,5 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	5,1 mm
Afkoppellengte L_1	20 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Raminghoek α_{max}	2,25 graden
$\varnothing D_3$	6 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees