



Frees voor hoge voedingen MFH micro, Weldonschacht, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 8/1 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{\max}	3,69 graden
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	3,1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	12 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	14 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Totale lengte L_{totaal}	58 mm

Afkoppellengte L_1	16 mm
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees