



Frees voor hoge voedingen MFH micro, Weldonschacht, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 14/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Technische beschrijving

Rampinghoek α_{\max}	1,26 graden
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Afkoppellengte L_1	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	65 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	9,1 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	14 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	10 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	26 mm

Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees