



## Frees voor hoge voedingen MFH micro, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Afkoppellengte $L_1$	25 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{min}$	28 mm
Inwendige koeling	ja
Ø $D_3$	12 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	11,1 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	73 mm
Ramplinghoek $\alpha_{max}$	1,03 graden
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	0,5 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{max}$	30 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Snijkant-Ø $D_c$	16 mm

Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek $\kappa$	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees