



## Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 12/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

### Technische beschrijving

$\varnothing D_3$	8 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Opnamedraad M	M6
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	17 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	7,1 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	1,61 graden
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	12 mm
Aantal snijkanten Z	3

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees