



Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 16/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
$\varnothing D_3$	12 mm
Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{\max}	11,1 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Raminghoek α_{\max}	1,03 graden
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Opnamedraad M	M8
Totale lengte L_{totaal}	22 mm
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees