

**Mahr****Digitale schuifmaat met groot display, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412717 300
GTIN	4059192058340
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Zonder dieptemaat.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,01 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Beklengte	64 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 300 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezing	0,0005 inch
Norm	ISO 13385

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

### Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

### Accessoires

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032